



Maten in [mm]

1,5mm x 60°
groefbreedte 8 mm

Klauwplaat

B04**4" - 110 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2636	aangeschuind	20	25	50	8,0	15	7,0
2639	aangeschuind	25	50	50	8,0	15	7,0

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTT4A	aangeschuind	20	25	50	8,0	15	7,0

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTT4P	150		50	75	8,0	15	7,0
KTT4P1	150		100	75	8,0	15	7,0

harde opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
HB04B1	19	23	46	8,0	15	8,5

T-moer

artikel	(h)	(H)	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TNS-B04	4,5	13,5	24,5	8,0	15	M6 Incl. bouten

Uitdraaigereedschap

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS	Uitdraairingen	36 uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	Uitdraairingen	67 uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB04	Verstelbare uitdraairing	100



ADS



2000



JB04

Onderhoud

artikel
K05 vetpatroon 500 gram
K05 vetbus 1000 gram
Vetspuit geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet

Vetspuit